

JOLT 300	1 Sarkans	2 Zaļš	3 Zils	4 Balts	5 Krāsu macros	6 Auto prog.	7 Ātrums/ jūtīgums	8 Strobo ātrums	9 Master dimmer	10 Dimmer režīmi			MASTER	A10 CH	
---------------------	---------------------	------------------	------------------	-------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------------------------	-------------------------------	--	--	---------------	--------	--

JOLT 300 stroboskops - A10 kanālu režīms

1. Sarkanās krāsas spilgtums;
2. Zaļās krāsas spilgtums;
3. Zilās krāsas spilgtums;
4. Baltās krāsas spilgtums;
5. Ražotāja izveidotas krāsu kombinācijas;
- 6.1. Automātiskās kustīgās krāsu programmas vērtībā 015-250;
- 6.2. Skaņas aktivēta programma vērtībā 250-255;
- 7.1. Automātisko kustīgo krāsu programmu ātrums;
- 7.2. Skaņas aktivētās programmas jutīgums uz skaņu;
8. Stroboskopa ātrums:
 - 8.1. LED diodes izslēgtas vērtībā 000-031;
 - 8.2. LED diodes ieslēgtas vērtībā 032-063;
 - 8.3. Strobēšana lēna – ātra vērtībā 064-095;
 - 8.4. LED diodes ieslēgtas vērtībā 096-127;
 - 8.5. Pulsējošs efekts vērtībā 128-159;
 - 8.6. LED diodes ieslēgtas vērtībā 160-191;
 - 8.7. Nejauša strobēšana lēna – ātra vērtībā 192-223;
 - 8.8. LED diodes ieslēgtas vērtībā 224-255.
9. Vispārējais spilgtums;
10. Dimmer režīmi (ieteicams atstāt vērtībā 000-020).